

**Stezna poluga s cilindričnim vrhom, širina proreza×dužina: 22X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370800 22X250
GTIN	4020772070762
Razred artikla	35A

Opis**Standard:****DIN 6315 C****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Ø drške	30 mm
za stezne vijke	M20; M22
ukupna duljina	250 mm
Širina proreza	22 mm
Visina H	40 mm
Širina B	60 mm
Tip	6315C
Vrsta proizvoda	Stezaljka