

**Traka za zračnost 6 mm×5 m, C čelik, debljina: 0,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	478515 0,5
GTIN	2050001054760
Razred artikla	48B

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

C-čelik – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

Tehnički opis

Debljina	0,5 mm
Granica odstupanja	±10 µm
Standard	Tvornička norma
Materijal	C čelik

Duljina kotačića	5 m
Širina kotačića	6 mm
Vrsta proizvoda	Trake šablone s ticalom