

**Namjestiva koljenasta stezna poluga, širina utora a: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370720 22
GTIN	4020772071325
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Brzostezna poluge lakirane. Visinu stezanja može se kontinuirano podešavati potpornim vijkom (bez stezne poluge).

**Materijal:**

Poboljšani čelik, čvrstoća vijaka 8.8 odn. 10.9 (ovisno o veličini!).

**Dio isporuke:**

Kompletno s podesivim vijkom i T-vijkom vijkom DIN 787 (art. 375300).

**Tehnički opis**

T vijak DIN 787 br. 375300	Vel. 2220160
Širina utora a	22 mm
Duljina utora f	70 mm
Razmak između e vrška i utora	59 mm
Visina stezanja h	43 - 92 mm
Visina H	30 mm

Duljina D (L)	200 mm
Širina B	22 mm
Tip	6316V
Vrsta proizvoda	Stezaljka