

**Stezna poluga s cilindričnim vrhom, širina proreza×dužina: 26X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370800 26X250
GTIN	4020772070786
Razred artikla	35A

Opis**Standard:****DIN 6315 C****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M24
Širina proreza	26 mm
ukupna duljina	250 mm
Ø drške	38 mm
Visina H	40 mm
Širina B	70 mm
Tip	6315C
Vrsta proizvoda	Stezaljka