

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni brzi uređaj za mjerenje unutarnjih utora, Mjerno područje: 5-15 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	438974 5-15
GTIN	2050001661609
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

Jedan fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. **Digitalna indikacija apsolutne vrijednosti.**

Unosom **prednamještenih vrijednosti** mogu se odrediti odstupanja bilo koje vrijednosti.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081556 vel. LR3, upute za upotrebu.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel br. 498954 vel. A2; podatkovni kabel br. 497440.

Standard: Standard proizvođača

Prebacivanje očitavanja: mm / cola

Sučelje: Sučelje za Digimatic

Sučelje: USB sučelje

IP-klasa zaštite: IP 67

Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Korak: 0,005 mm

Granica odstupanja: 0,015 mm

Preciznost ponavljanja: 0,005 mm

HM senzorska kugla Ø: 0,6 mm

minimalna širina utora: 0,8 mm

maksimalna dubina utora: 2,3 mm

Tehnički opis

minimalna širina utora	0,8 mm
HM senzorska kugla Ø	0,6 mm
Snaga mjerenja	0,8 - 1,2 N
maksimalna dubina utora	2,3 mm
Preciznost ponavljanja	0,005 mm
Mjerno područje	5 - 15 mm
Korak	0,005 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	35 mm
Granica odstupanja	0,015 mm
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081561 LR3
Standard	Standard proizvođača
Prebacivanje očitavanja	mm / cola
Sučelje	Sučelje za Digimatic
Sučelje	USB sučelje
IP-klasa zaštite	IP 67
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Unutarnji brzi taster

Usluge

Kalibriranje Vanjsko / unutarnje brzo tipkalo	013850
Označavanje laserska izrada natpisa Tip	018940
DAkkS kalibriranje Vanjsko / unutarnje brzo tipkalo	011320

Pribor

Garnitura alkalnih mangan baterija Međunarodna građevinska veličina LR3	081555 LR3
---	------------

Alkalno-manganske baterije Međunarodna građevinska veličina LR3	081556 LR3
Odašiljač Tip S2	498966 S2
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Adapter sučelja Tip A2	498954 A2
Priključni kabel Tip D2	497440 D2
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Multi-prijemnik / interface tipkovnice USB	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu	498965