

Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom za cijevi, mjerno područje: 0-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438560 0-20
GTIN	2050001036773
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 - 20 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	80 mm
minimalni Ø rupe	10 mm
Ø mjernog sata	65 mm
HM senzorska kugla Ø	1,5 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Granica odstupanja	0,03 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno

Kalibriranje	C7
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S
DAkKS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S