

Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjerenje debljine sa satom za cijevi, mjerno područje: 0-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438560 0-50
GTIN	2050001036780
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Očitavanje	0,05 mm
HM senzorska kugla Ø	3 mm
Ø mjernog sata	66 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	169 mm
Mjerno područje	0 - 50 mm
minimalni Ø rupe	12 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Granica odstupanja	0,05 mm
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	C7

Vrsta proizvoda

Brzi uređaj za mjerenje debljine

Usluge

KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S

023450 S

DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S

023460 S