

**Brzi mjerač debljine, mjerno područje: 0-10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438210 0-10
GTIN	4045197204356
Razred artikla	42C

**Opis****Izvedba:**

Brzi mjerač debljine s podiznom tipkom (mjerna sila neovisno o korisniku). Okviri u lakoj izvedbi, lakirani. Mjerne površine kaljene i brušene.  
Mjerne površine lepene.

**Tehnički opis**

Mjerno područje	0 - 10 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,02 mm
Ø mjernih površina	10 mm
Istovar	30 mm
Standard	Standard proizvođača
Vrsta proizvoda	Brzi mjerač debljine
Mjerna tehnika	analogno

Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	C6

**Usluge**

KalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 200	023420 200
KalibriranjeMjerni sat, analogni 0,001 te digitalni 0,01 / 0,001 maks. mjerni raspon 10 mm	023000 10
DAkKS kalibriranjeBrzi uređaj za mjerenje debljine maks. mjerno područje 30	023430 30