

**Stezna poluga s cilindričnim vrhom, širina proreza×dužina: 11X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370800 11X125
GTIN	4020772070717
Razred artikla	35A

Opis**Standard:****DIN 6315 C****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Širina proreza	11 mm
Ø drške	16 mm
za stezne vijke	M10
ukupna duljina	125 mm
Visina H	20 mm
Širina B	30 mm
Tip	6315C
Vrsta proizvoda	Stezaljka