

**HOLEX****Traka za zračnost 12,7 mm×10 m, C čelik, debljina: 0,02mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 478504 0,02   |
| GTIN           | 4045197524102 |
| Razred artikla | 42H           |

**Opis****Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosi. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

**C-čelik** – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

**Upotreba:**

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

**Tehnički opis**

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Debljina           | 0,02 mm         |
| Granica odstupanja | ±2 μm           |
| Standard           | Tvornička norma |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Tolerancija      | T3                      |
| Materijal        | C čelik                 |
| Duljina kotačića | 10 m                    |
| Širina kotačića  | 12,7 mm                 |
| Vrsta proizvoda  | Trake šablone s ticalom |