

**Kroeplin**  
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora s dugačkim krakovima, mjesto područje:  
15-65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438953 15-65
GTIN	2050001743138
Razred artikla	46Q

**Opis****Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Tehnički opis**

minimalna širina utora	2,5 mm
Mjesto područje	15 - 65 mm
Očitavanje	0,05 mm
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	188 mm
maksimalna dubina utora	4,5 mm
HM senzorska kugla Ø	1,5 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Ø mjernog sata	66 mm
Kalibriranje	C7
IP-klasa zaštite	IP 65

Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

## Usluge

DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S