


Kroepelin
Längenmesstechnik**Brzi uređaj za mjer. unutarnjih utora s dugačkim krakovima, mjesto područje: 70-120mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	438953 70-120
GTIN	2050001743152
Razred artikla	46Q

Opis**Izvedba:**

1 fiksni i 1 pomični krak sa zaobljenim mjernim ticalima od tvrdog metala. Otklon pomičnog kraka ručice prenosi se na mjerni sat. Rezultat mjerenja može se očitati izravno na satu.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina)	192 mm
Očitavanje	0,05 mm
HM senzorska kugla Ø	2 mm
minimalna širina utora	3,3 mm
maksimalna dubina utora	8 mm
Mjesto područje	70 - 120 mm
Granica odstupanja	0,05 mm
Ø mjernog sata	66 mm
Kalibriranje	C7
IP-klasa zaštite	IP 65

Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Brzi uređaj za mjerenja unutarnjih utora.

Usluge

DAkS kalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023460 S
KalibriranjeVanjsko / unutarnje brzo mjerilo tip S	023450 S