

HOLEX**Traka za zračnost 12,7 mm×5 m, C čelik, debljina: 0,5mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 478502 0,5 |
| GTIN | 4045197524751 |
| Razred artikla | 42H |

Opis**Izvedba:**

Hladno valjani čelik, tvrdoće čelika za opruge, s najvećom točnosti. Debljina trake je od veličine 0,02 neprekidno i neizbrisivo označena (osim br. 478502 od vel. 0,08).

Čuva se u praktičnoj kutiji i izvlači se poput mjerne trake za namotavanje. Od 5 odn. 10 m duge trake se može odvojiti željena duljina.

C-čelik – ugljični čelik, materijal br. 1.1274, hladno valjan, kaljen, svijetle površine (vel. 0,01 i 0,02 otporan na koroziju).

Upotreba:

U proizvodnji naprava i alata za namještanje dijelova strojeva, kao podložna folija za poravnavanje obradaka, za mjerenje tolerancije svake vrste, za kontrolu dosjeda i vodilica, za namještanje valjaka za bojenje i tiskanje.

Tehnički opis

| | |
|--------------------|-----------------|
| Debljina | 0,5 mm |
| Granica odstupanja | ±10 µm |
| Standard | Tvornička norma |
| Tolerancija | T3 |
| Materijal | C čelik |

| | |
|------------------|-------------------------|
| Duljina kotačića | 5 m |
| Širina kotačića | 12,7 mm |
| Vrsta proizvoda | Trake šablone s ticalom |