

**Potporni vijak, navoji G × duljina L: 12X94****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370840 12X94
GTIN	4020772074036
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

**Odgovara:**

Sve podesive stezne poluge.

**Tehnički opis**

Navoj G	M12
Ø glave e	36 mm
Visina glave k	10 mm
Duljina D (L)	94 mm
Tip	6314S
Vrsta proizvoda	Vijak

