

Garant
Spiralno svrdlo s reznom oštricom od tvrdog metala, bez prevlake, Ø DC h8: 5mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	121150 5
GTIN	4045197471321
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Opremljen reznom oštricom od tvrdog metala, brušeno.
Drška s klinom za prihvat u steznim čahurama.

Napomena:

Duljina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tehnički opis

Duljina žlijeba za odvođenje L_c	28 mm
Broj oštrica Z	2
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm ²	0,07 mm/okr
Nazivni Ø D_c	5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Ukupna duljina L	63 mm
Standard	DIN 8037
preporučena maksimalna dubina bušenja L_2	20,5 mm
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HM K20
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne

Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij > 10% Si	prikladno	140 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	60 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
CuZn	prikladno	140 m/min	N
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		