

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 10mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 10
GTIN	4020772073183
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Upotreba:**

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

**Materijal:**

Kvaliteta vijaka 8.8.

**Dio isporuke:**

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

**Tehnički opis**

Razmak između e vrška i završetka utora	70 mm
Širina utora a	10 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 101080
Visina stezanja h	8 - 37 mm
Duljina D (L)	100 mm

Visina H	20 mm
Širina B	30 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka