

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 26X315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 26X315
GTIN	4020772070953
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Širina proreza	26 mm
ukupna duljina	315 mm
za stezne vijke	M24
Visina	40 mm
širina	70 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka