

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 12
GTIN	4020772073190
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Dio isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

Tehnički opis

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1212100
Razmak između e vrška i završetka utora	90 mm
Širina utora a	12 mm
Visina stezanja h	10 - 48 mm
Duljina D (L)	125 mm

Visina H	25 mm
Širina B	40 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------