

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 9X100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 9X100
GTIN	4020772070861
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

širina	30 mm
za stezne vijke	M8
ukupna duljina	100 mm
Širina proreza	9 mm
Visina	15 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka