

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 33X315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 33X315
GTIN	4020772070960
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

Širina proreza	33 mm
za stezne vijke	M30
ukupna duljina	315 mm
širina	80 mm
Visina	50 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka