

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
18X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 18X250
GTIN	4020772070540
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

širina	48 mm
Širina proreza za stezne vijke	18 mm
ukupna duljina	M16; M18 250 mm
Visina	40 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka