

**Potporni vijak, navoji G × duljina L: 16X90****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370840 16X90
GTIN	4020772074043
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.

Tehnički opis

Ø glave e	42 mm
Navoj G	M16
Visina glave k	13 mm
Duljina D (L)	90 mm
Tip	6314S
Vrsta proizvoda	Vijak

