

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 14mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 14
GTIN	4020772073206
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Upotreba:**

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

**Materijal:**

Kvaliteta vijaka 8.8.

**Dio isporuke:**

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

**Tehnički opis**

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1412100
Širina utora a	14 mm
Razmak između e vrška i završetka utora	90 mm
Visina stezanja h	10 - 45 mm
Duljina D (L)	125 mm

Visina H	25 mm
Širina B	40 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

---

**Pribor**

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 12 mm	370750 12
--	-----------