

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 11X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 11X125
GTIN	4020772070878
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Širina proreza	11 mm
Visina	20 mm
širina	30 mm
ukupna duljina	125 mm
za stezne vijke	M10
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka