

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
33X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 33X400
GTIN	4020772070632
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Visina	50 mm
širina	74 mm
ukupna duljina	400 mm
za stezne vijke	M30
Širina proreza	33 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka