

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 16
GTIN	4020772073244
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Dio isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

Tehnički opis

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1616125
Razmak između e vrška i završetka utora	110 mm
Širina utora a	16 mm
Visina stezanja h	13 - 58 mm
Duljina D (L)	160 mm

Visina H	30 mm
Širina B	50 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

Pribor

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 16 mm	370750 16
----------------------------------------------------------	-----------