

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
7X60mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 7X60
GTIN	4020772070465
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Širina proreza	7 mm
za stezne vijke	M6
ukupna duljina	60 mm
Visina	12 mm
širina	19 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka