

**Potporni vijak, navoji G × duljina L: 20X109****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370840 20X109
GTIN	4020772074050
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.

Tehnički opis

Navoj G	M20
Duljina D (L)	109 mm
Ø glave e	50 mm
Visina glave k	16 mm
Tip	6314S
Vrsta proizvoda	Vijak

