

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
40X400mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 40X400
GTIN	4020772070649
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

ukupna duljina	400 mm
za stezne vijke	M36
Širina proreza	40 mm
širina	100 mm
Visina	60 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka