

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 18
GTIN	4020772073251
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Upotreba:**

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

**Materijal:**

Kvaliteta vijaka 8.8.

**Dio isporuke:**

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

**Tehnički opis**

Razmak između e vrška i završetka utora	110 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1816125
Širina utora a	18 mm
Visina stezanja h	13 - 56 mm
Duljina D (L)	160 mm

Visina H	30 mm
Širina B	50 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka

---

**Pribor**

Namjestiva koljenasta stezna poluga širina utora a 16 mm	370750 16
--	-----------