

**Stezna poluga, DIN 6314, širina proreza x dužina: 14X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371000 14X125
GTIN	4020772070045
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

Visina	20 mm
ukupna duljina	125 mm
za stezne vijke	M12; M14
širina	40 mm
Širina proreza	14 mm
Tip	6314
Standard	DIN 6314
Vrsta proizvoda	Stezaljka