

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 14X200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 14X200
GTIN	4020772070892
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M12; M14
Visina	25 mm
širina	40 mm
ukupna duljina	200 mm
Širina proreza	14 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka