

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
9X80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 9X80
GTIN	4020772070472
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

ukupna duljina	80 mm
za stezne vijke	M8
Širina proreza	9 mm
širina	25 mm
Visina	15 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka