

**Stezna poluga s upuštanjem, širina utora a: 22mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370810 22
GTIN	4020772073282
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Upotreba:

Za postizanje **najniže visine stezanja, okrenuti steznu polugu.**

Materijal:

Kvaliteta vijaka 8.8.

Dio isporuke:

Kompletno s potpornim vijkom i T vijkom DIN 787 (br. 375300).

Tehnički opis

Razmak između e vrška i završetka utora	135 mm
Širina utora a	22 mm
T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 2220160
Visina stezanja h	16 - 75 mm
Duljina D (L)	200 mm

Visina H	40 mm
Širina B	60 mm
Tip	6315V
Vrsta proizvoda	Stezaljka