

**Potporni vijak, navoji G × duljina L: 24X137****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370840 24X137
GTIN	4020772074067
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.

Tehnički opis

Visina glave k	20 mm
Duljina D (L)	137 mm
Navoj G	M24
Ø glave e	60 mm
Tip	6314S
Vrsta proizvoda	Vijak

