

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:  
11X100mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 11X100
GTIN	4020772070489
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

Visina	20 mm
širina	31 mm
Širina proreza	11 mm
za stezne vijke	M10
ukupna duljina	100 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka