

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 18X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 18X250
GTIN	4020772070915
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M16; M18
Visina	30 mm
širina	50 mm
ukupna duljina	250 mm
Širina proreza	18 mm
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka