

Stezni kosni tuljak za narežno svrdlo, MK/Ø: 2/6



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	345000 2/6
GTIN	4045197311658
Razred artikla	37E

Opis

Izvedba:

Prokaljeno, provrt i vanjski konus brušeni.

Upotreba:

Za prihvat cilindričnih ureznika i razvrtača s četverokutom.

Standard:

DIN 6328

Podaci:

Za prihvat u namjestivim adapterima, kutnim glavama, brzo izmjenjivim steznim čahurama za izradu navoja, u strojevima s više vretena gdje se vretena nalaze u neposrednoj blizini.

Napomena:

Nije prikladno za glodanje!

Tehnički opis

za Ø drške	4,9 mm
za Ø drške	6 mm
Vrsta proizvoda	Stezni tuljak