

**Stezna poluga, koljenasta, DIN 6316, širina proreza x dužina: 26X200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371800 26X200
GTIN	4020772071103
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M24
širina	70 mm
Širina proreza	26 mm
ukupna duljina	200 mm
Visina H	70 mm
visina H ₂	35 mm
Tip	6316
Standard	DIN 6316
Vrsta proizvoda	Stezaljka