

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
26X250mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 371600 26X250 |
| GTIN | 4020772070595 |
| Razred artikla | 35A |

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|------------|
| za stezne vijke | M24 |
| ukupna duljina | 250 mm |
| Visina | 40 mm |
| Širina proreza | 26 mm |
| širina | 66 mm |
| Tip | 6315B |
| Standard | DIN 6315 B |
| Vrsta proizvoda | Stezaljka |