

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
14X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 14X125
GTIN	4020772070496
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

za stezne vijke	M12; M14
širina	38 mm
Širina proreza	14 mm
ukupna duljina	125 mm
Visina	25 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka