



Stezne poluge s plastičnim kućištem, širina utora a: 12 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	370820 12
GTIN	4020772376871
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva stezna poluga s plastičnim poklopcem i čvrstim steznim dijelom.

Prednost:

Smanjena masa jednostavnom izvedbom, vrlo prilagodljiva stezna poluga u odnosu na obradak. Nisu potrebne daljnje podloge za postizanje potrebne stezne visine. Podložne su pločice čvrsto spojene sa steznom polugom.

Dio isporuke:

Kompletno s T vijkom DIN 787.

Visina stezanja h: 0 - 33 mm

T vijak DIN 787 br. 375300: vel. 1212100

Duljina D (L): 125 mm

Širina B: 57 mm

Visina H: 49,5 mm

Tehnički opis

T vijak DIN 787 br. 375300	vel. 1212100
Širina utora a	12 mm
Visina stezanja h	0 - 33 mm

Duljina D (L)	125 mm
Visina H	49,5 mm
Širina B	57 mm
Tip	6310
Vrsta proizvoda	Stezaljka