

**Rašljasta stezna poluga sa skošenjem, DIN 6315 B, širina proreza x dužina:
26X315mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371600 26X315
GTIN	4020772070601
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

ukupna duljina	315 mm
širina	66 mm
Visina	40 mm
za stezne vijke	M24
Širina proreza	26 mm
Tip	6315B
Standard	DIN 6315 B
Vrsta proizvoda	Stezaljka