

**Potporni vijak, navoji G × duljina L: 10X39****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370840 10X39
GTIN	4020772073435
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, razred čvrstoće 8.8.

Odgovara:

Sve podesive stezne poluge.

Tehnički opis

Visina glave k	8 mm
Navoj G	M10
Ø glave e	30 mm
Duljina D (L)	39 mm
Tip	6314S
Vrsta proizvoda	Vijak

