

**Stezna poluga, koljenasta, DIN 6316, širina proreza x dužina: 14X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371800 14X125
GTIN	4020772071059
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

širina	40 mm
Širina proreza	14 mm
za stezne vijke	M12; M14
ukupna duljina	125 mm
Visina H	40 mm
visina H <sub>2</sub>	20 mm
Tip	6316
Standard	DIN 6316
Vrsta proizvoda	Stezaljka