

**Stezna poluga, DIN 6314, širina proreza× dužina: 26X200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371000 26X200
GTIN	4020772070090
Razred artikla	35A

**Opis****Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

**Tehnički opis**

Visina	30 mm
Širina proreza	26 mm
ukupna duljina	200 mm
za stezne vijke	M24
širina	70 mm
Tip	6314
Standard	DIN 6314
Vrsta proizvoda	Stezaljka