

**Viljuškasta stezna poluga, DIN 6315 GN, širina proreza× dužina: 26X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	371400 26X250
GTIN	4020772070946
Razred artikla	35A

Opis**Materijal:**

Poboljšani čelik, lakirane.

Tehnički opis

širina	70 mm
Širina proreza	26 mm
Visina	40 mm
ukupna duljina	250 mm
za stezne vijke	M24
Tip	6315GN
Standard	DIN 6315 GN
Vrsta proizvoda	Stezaljka