



Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 120SF



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441150 120SF
GTIN	7290005395116
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Univerzalni držač mjernog sata s preciznim namještanjem, za steznu dršku s Ø8mm, Ø6mm, Ø3/8 cola i mjerne naprave s prizmatičnim držačem.

Tekst oblačića:

Precizno podešavanje na držaču mjernog sata

Tehnički opis

Visina magnetske noge	35 mm
Duljina magnetske noge	40 mm
maksimalno opterećenje	2,7 kg
Istovar	178 mm

Duljina zglobnog kraka L ₁	56 mm
Širina magnetske noge	30 mm
Duljina zglobnog kraka L ₂	51 mm
Snaga prijanjanja	320 N
priključni navoj ispod	M5
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Postolje tip S	442120 S
Postolje tip S	442140 S
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
3-D zglobne poluge tip 120	442110 120
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
3-D zglobne poluge tip 120	442114 120
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip S	442125 S