



Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 290



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	441150 290
GTIN	7290005395017
Razred artikla	46G

Opis

Izvedba:

Mehanički magnetski mjerni stativ sa središnjim mehanizmom za stezanje. Sva tri zgloba priteže se samo jednom okretnom ručicom. Kontinuirano reguliranje sile stezanja s visokom stabilnošću. Kuglični zglobovi omogućuju brzo i jednostavno pozicioniranje. Magnetsko postolje s okretnim prekidačem i prizmatičnim postoljem.

Univerzalni držač mjernog sata s preciznim namještanjem, za steznu dršku s Ø8mm, Ø6mm, Ø3/8 cola i mjerne naprave s prizmatičnim držačem.

Tekst oblačića:

Precizno podešavanje na držaču mjernog sata

Tehnički opis

Duljina magnetske noge	60 mm
Širina magnetske noge	50 mm
Istovar	317 mm
Snaga prijanjanja	800 N

maksimalno opterećenje	8 kg
Duljina zglobnog kraka L ₂	113 mm
Visina magnetske noge	55 mm
Duljina zglobnog kraka L ₁	133 mm
priključni navoj ispod	M8
Vrsta proizvoda	Mjerni stativ

Pribor

Držać za mjerni stativ tip 2SM	442104 2SM
Postolje tip V	442120 V
Držać za mjerni stativ tip K2	442100 K2
Postolje tip 0	442140 0
Držać za mjerni stativ tip 2SM	442100 2SM
Postolje tip 0	442120 0
Držać za mjerni stativ tip H	442100 H
Postolje tip 1	442120 1
Postolje tip K3	442120 K3
3-D zglobne poluge tip 290	442110 290
Postolje tip 1	442140 1
Držać za mjerni stativ tip CA	442100 CA
Postolje tip 1	440868 1
Postolje stativa s preciznim namještanjem tip 0	442125 0
Držać za mjerni stativ tip QR	442100 QR
Držać za mjerni stativ tip K1	442100 K1
3-D zglobne poluge tip 290	442114 290