

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Hidraulički magnetski mjerni stativ s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata, duljina: 220mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 440800 220    |
| GTIN           | 4260180710892 |
| Razred artikla | 46Q           |

### Opis

#### Izvedba:

**Hidraulički mjerni stativ sa središnjim stezanjem. Jedna ruka može ostati slobodna za podešavanje mjernog sata.** Svi zglobovi se ukrućuju pomoću centralnog gumba. Patentirani mehanizam s visokim pritiskom, stoga je potrebno samo lagano pritezanje kotačića. Uljna hidraulika je dvostrukim brtvilom osigurana protiv mogućnosti istjecanja ulja. Sila stezanja može se regulirati kontinuirano. **Zglobne ručice** moguće je okretati za 360° i zakretati za više od 180° u slučaju da nije stegnut. **Držać mjernog sata** za mjerne satove s Ø drške 8 mm ili prizmom. Prizmatično magnetsko postolje. Snažan, permanenti magnet. Okretna sklopka za uključivanje i isključivanje magnetske sile. Magnetska sila djeluje preko ravne stražnje strane i prizmatičnog donjeg dijela postolja.

#### Dio isporuke:

Magnetno postolje br. 440868 vel. 1.

#### Napomena:

Hidraulički mjerni stativ **u slučaju kada nije stegnut** podnosi velike temperaturne oscilacije. Pritom ulju treba određeno vrijeme dok ne izjednači temperaturu. U **pritegnutom stanju** moguće je dosegnuti maksimalnu temperaturnu razliku od 15 °C bez velikih oscilacija tlaka. To može dovesti do oštećenja stativa ili držanog predmeta.

## Tehnički opis

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Snaga prijanjanja             | 800 N            |
| Visina magnetske noge         | 55 mm            |
| Duljina magnetske noge        | 60 mm            |
| Istovar                       | 220 mm           |
| Priključni navoj              | M8 vanjski navoj |
| Širina magnetske noge         | 50 mm            |
| Usmjerenje priključnog navoja | centralno        |
| Vrsta proizvoda               | Mjerni stativ    |

## Pribor

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Vijak za namještanje M4×0,35 za držač mjernih satova | 440859   |
| Zvezdasta ručka tip 3                                | 440850 3 |
| Rezervni klip tip 3                                  | 440830 3 |
| Pritezni vijak M3 za držač mjernih satova            | 440858   |
| Nosač mjernih satova                                 | 440860   |
| Postolje tip 1                                       | 440868 1 |